


VBMT 160408, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261184 CA6525 |
| GTIN | 4960664492367 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

VBMT 160408 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 140 m/min |
| Impiego principale | M |
| Rompitrucioli | HQ |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | CA6525 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | VBMT 160408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |