

**Garant**
**VB. T 110304, Tipo: HB7310**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 110304 HB7310 Tipo: HB7310

Rompitrucoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 350 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N

Rompitrucioli	AM
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBGT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura