

ALZMETALL
 we drive productivity

Trapano da banco ALZTRONIC, Ø perforazione max. in acciaio: 14 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076561 14
GTIN	2050001755391
Classe articolo	03P

Descrizione
Esecuzione:

Trapano da banco a rotazione elevata, duraturo e preciso.

- **Motore a corrente alternata 230 V, 50 Hz.**
- **Indicazione digitale del numero di giri.**
- **Regolazione in continuo del numero di giri.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Protezione del mandrino orientabile con fusibile elettrico.**
- **Pulsante a fungo (con scatto) per ARRESTO DI EMERGENZA.**
- **24 mesi di garanzia, 10 anni di garanzia sui ricambi.**
- **Senza mandrino.**

Con indicazione digitale della profondità di foratura. Con testa foratrice rigida e banco macchina regolabile in altezza e orientabile.

Nota:

Altri trapani da banco su richiesta.

Denominazione originale prodotto: ALZTRONIC 14

Potenza assorbita: 540 W

Numero max. giri: 230 - 4000 min⁻¹

Portautensile: CM2

Ø foro massimo filettatura in acciaio: M10

Corsa del mandrino: 80 mm

Descrizione tecnica

Banco macchina lungh. appoggio utile	300 mm
Peso	83 kg
Distanza mandrino-piastra base max.	437 mm
Mandrino-piastra base h appoggio utile	240 mm
Ø perforazione max. in acciaio	14 mm
Profondità arco	190 mm
Distanza mandrino-banco macchina min.	75 mm
Ø colonna	65 mm
Portautensile	CM2
Mandrino-piastra base largh. appoggio utile	300 mm
Potenza assorbita	540 W
Avanzamento	Manuale
Distanza mandrino-banco macchina max.	357 mm
Corsa del mandrino	80 mm
Ø foro massimo filettatura in acciaio	M10
Numero max. giri	230 - 4000 min ⁻¹
Banco macchina largh. appoggio utile	240 mm
Denominazione originale prodotto	ALZTRONIC 14
Distanza mandrino-piastra base min.	437 mm
Regolazione dell'altezza del banco macchina	Manovella
Valore nominale scanalatura a T	12 mm
Numero di cave a T	2
Distanza cave a T	80 mm