

**Garant****Portautensile eco forma C3 assiale destra, Ø Codolo d1: 20 mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319161 20     |
| GTIN            | 4045197523761 |
| Classe articolo | 31V           |

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

## Descrizione tecnica

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| b <sub>2</sub>                  | 27 mm                         |
| l <sub>1</sub>                  | 55 mm                         |
| Ø Codolo d <sub>1</sub>         | 20 mm                         |
| h <sub>2</sub>                  | 22 mm                         |
| h <sub>6</sub>                  | 30 mm                         |
| h <sub>5</sub>                  | 25 mm                         |
| Larghezza codolo b <sub>3</sub> | 13 mm                         |
| b <sub>1</sub>                  | 52 mm                         |
| h <sub>1</sub>                  | 16 mm                         |
| Codice a colori codolo VDI      | VDI 20                        |
| Forma                           | C                             |
| Tipo di prodotto                | Portautensile con attacco VDI |