

Garant
Portautensile eco forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 25 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319111 25
GTIN	4045197528612
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Larghezza codolo b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Descrizione tecnica

h_2	22 mm
h_5	25 mm
Ø Codolo d_1	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25
h_1	16 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
b_2	33 mm
h_6	30 mm
Larghezza codolo b_3	19 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI