

**Garant**
**Portautensile eco forma C1 assiale destra, Ø Codolo d1: 25 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319101 25
GTIN	4045197528605
Classe articolo	31V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 58 mm

$b_2$ : 33 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 19 mm

$h_5$ : 25 mm

**Descrizione tecnica**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
Ø Codolo $d_1$	25 mm
Larghezza codolo $b_3$	19 mm
$l_1$	55 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25
$h_2$	22 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI