

Garant
Portautensile eco forma C1 assiale destra, Ø Codolo d1: 30 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319101 30
GTIN	4045197523716
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

Larghezza codolo b_3 : 17 mm

h_5 : 28 mm

Descrizione tecnica

b ₁	70 mm
Ø Codolo d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
Larghezza codolo b ₃	17 mm
h ₅	28 mm
l ₁	70 mm
h ₆	38 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI