


Garant**Attacco base eco assiale, a spinta, Ø codolo d1/codolo utensile: 40/25 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319195 40/25
GTIN	4045197639868
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Per :

per MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (12 volte).

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	40 mm
Quadro del codolo	25 mm
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI