

**Garant**

## Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1326 M20    |
| GTIN            | 4069515046435 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi**, utilizzabile in un'ampia **gamma di materiali**. **Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura** per un'**evacuazione dei trucioli migliore** con filettature **profonde**. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all'usura.

**Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

**Come il numero: 132642.**

#### Nota:

Fino a  $\leq$  M16 Contenuto 5 pezzi per set.

Da  $\geq$  M18 Contenuto 3 pezzi per set.

### Descrizione tecnica

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Materiale da taglio                  | HSS E  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3      |
| Passo della filettatura              | 2,5 mm |
| Ø Filettatura                        | 20 mm  |
| Profondità filettatura               | 60 mm  |

## Scheda tecnica

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 16 mm                                   |
| Misura del filetto              | M20                                     |
| Ø Preforo                       | 17,5 mm                                 |
| Tipo di filettatura             | M                                       |
| Numero taglienti Z              | 3                                       |
| Lunghezza complessiva L         | 140 mm                                  |
| Norma                           | DIN 376                                 |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H                                |
| Contenuto                       | 3                                       |
| Quadro del codolo □             | 12 mm                                   |
| Rivestimento                    | esecuzione vaporizzata                  |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                |
| Norma filettatura               | DIN 13                                  |
| Forma dell'imbocco              | B                                       |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                |
| Passaggio interno per LR        | no                                      |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio             | a destra                                |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Serie                           | Vap Tap                                 |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                      |

## Dati utente

|                                 | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche            | idonea   | 18 m/min       | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)    | idonea   | 13 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idonea   | 18 m/min       | P          |

## Scheda tecnica

|                                  |                      |          |   |
|----------------------------------|----------------------|----------|---|
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 15 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 15 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 6 m/min  | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idonea               | 6 m/min  | M |
| CuZn                             | limitatamente adatta | 15 m/min | N |
| Uni                              | idonea               |          |   |
| Olio                             | idonea               |          |   |
| a umido max.                     | idonea               |          |   |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG1326 M20