

Garant**Portautensili Eco forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319111 50
GTIN	4045197578792
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainserti con bloccaggio, portainserti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 50
h_6	60 mm
b_2	50 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm

h_1	25 mm
h_2	34 mm
\emptyset Codolo d_1	50 mm
b_1	100 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI