



Codolo tenuta stagna, Forma A, con foro, Adatti per coni: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308610 30
GTIN	4045197648006
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

A tenuta stagna – con o-ring.

Descrizione tecnica

Giunto di $\varnothing D$	17 mm
\varnothing Testa D_1	13 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 30
Adatti per coni	30
L_1	24 mm
Coppia di serraggio massima	20 Nm

Lunghezza complessiva L	44 mm
Filettatura M	M12
Angolo A	15 grado
Apertura	14 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Codolo

Accessori

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 30	308835 30
----------------------------------------------------------	-----------