

Garant**Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 060408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2979 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	251954 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2979 060408