

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2865 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261374 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2865 160408