

Garant**Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3554 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	261152 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3554 160404