

**Garant****Mandrino autobloccante con griffe diamantate, Modello: 130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341050 130
GTIN	4045197191564
Classe articolo	31K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con **griffe diamantate**, autobloccanti.

**Uso:**

Particolarmente adatte **per il serraggio di punte in metallo duro integrale** (gruppo 12) e **punte con codolo temprato**. Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

**Norma:**

**DIN 238**

**Nota:**

Utilizzare gli attacchi conici n. art. 342600 in esecuzione di precisione.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Lunghezza della testina chiusa	103 mm
Cono mandrino	B 16
Modello	130
Campo di serraggio	1 - 13 mm
Lunghezza della testina aperta	91 mm
Ø Esterno	50 mm

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave