

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2866 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261364 HB7035-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2866 110302