

3M**Nastro biadesivo, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X25**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M™ 9191 è un nastro adesivo su due lati caratterizzato da una colla in caucciù sintetico **sensibile alla pressione** con elevata forza adesiva e adesione immediata.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Colore	giallastro
Larghezza	50 mm
Lunghezza	25 m
Denominazione originale prodotto	9191
Materiale copertura	Carta siliconata
Massa adesiva	Gomma sintetica

Tipo di nastro adesivo	su due lati
Guaina conduttrice presente	no
Particolarità	con strappo manuale
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %
Durata minima	12 mese
Spessore	0,26 mm
Applicazione	Montaggio
Applicazione	Posa di moquette
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Resistente ad alte temperature fino a	-30 - 75 °C
Materiale supporto	Tessuto
Forza adesiva su acciaio	0,95 N/mm
Resistenza alla trazione	2,6 N/mm
Elasticità	9 %
Tipo di prodotto	Nastro adesivo