

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media SNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3914 120408
GTIN	4067263093237
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251267 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3914 120408
