

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrino autobloccante ad alte prestazioni, Modello: 15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341000 15
GTIN	4045197308252
Classe articolo	33A

Descrizione**Esecuzione:**

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili. Con nonio per preimpostare anche punte piccole e per dispositivi ausiliari di foratura di precisione n. art. 341200.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:**DIN 238****Descrizione tecnica**

Campo di serraggio	0,2 - 1,5 mm
Lunghezza della testina chiusa	37 mm
Modello	15
Lunghezza della testina aperta	35 mm
Cono mandrino	B 6
Ø Massimo cono mandrino	6,35 mm
Ø Esterno	19 mm

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave