



Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2866 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261370 HB7035-2
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2866 160402