

Garant

Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2980 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251954 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2980 060408