



Mandrino autobloccante ad alte prestazioni Spiro, Modello: 100/12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temperate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina aperta	80 mm
Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
Cono mandrino	B 12
Lunghezza della testina chiusa	91,5 mm
Ø Massimo cono mandrino	12,056 mm
Modello	100/12
Ø Esterno	43 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

