

Garant

Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2980 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	251964 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2980 080408