

**Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2429 110408
GTIN	4067263092841
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250754 HB7020-2
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2429 110408
