

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3555 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Contenuto	261154 HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3555 160408