

**Garant****Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060408****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2981 060408 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Impiego principale                               | M                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 230 mm/min   |
| Codice ISO Inserto                               | WNMG 060408       |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm            |
| Rivestimento                                     | Con rivestimento  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm        |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2 mm              |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm           |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Contenuto                                        | 251954 HB7140-2   |

## Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Numero pezzi         | 50                    |
| Tipo                 | HB7140-2              |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli       | VS                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2981 060408