

Garant

Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 080404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2981 080404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Contenuto	251962 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2981 080404