



## Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320650 2
GTIN	4019208000046
Classe articolo	35R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.**
- **Esente da manutenzione.**

#### Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

#### Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.

Ø Alloggiamento D: 32 mm

Lunghezza utile B: 62 mm

Ø Punta massimo 60° A: 15 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Per peso del pezzo: 200 kg

### Descrizione tecnica

Ø Punta massimo 60° A	15 mm
Cono Morse	CM2
Ø Alloggiamento D	32 mm

Lunghezza utile B	62 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Per peso del pezzo	200 kg
Tipo di prodotto	Cuspide