

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2400 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	250058 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2400 120404
