

Garant

Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2981 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251964 HB7140-2
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2981 080408