

Garant**Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3557 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Contenuto	261142 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3557 110302