

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3557 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261144 HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3557 110304