

**Mandrino a corona dentata, Modello: 10/12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Classe articolo	32W

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione chiave non temprata.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Cono mandrino	B 12
Modello	10/12
Lunghezza della testina chiusa	61,4 mm
Campo di serraggio	0,8 - 10 mm
Ø Massimo cono mandrino	12,065 mm

Ø Esterno	33,5 mm
Chiave a corona dentata adatta	S2
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata