

**Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 150612****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2429 150612
GTIN	4067263092902
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250764 HB7020-2
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2429 150612
