

Garant**Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080412**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2982 080412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Contenuto	252072 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2982 080412