

**Garant****Mandrino autobloccante, Modello: 160/16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Classe articolo	31K

**Descrizione****Esecuzione:**

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

**Uso:**

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

**Norma:****DIN 238****Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina chiusa	109 mm
Lunghezza della testina aperta	95,5 mm
Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Campo di serraggio	3 - 16 mm
Cono mandrino	B 16
Modello	160/16
Ø Esterno	56 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

