



Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320655 3
GTIN	5907412202716
Classe articolo	36C

Descrizione

Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera.**
- **Cuscinetto volante con elevata precisione di concentricità radiale.**
- **Esente da manutenzione.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.

Ø Alloggiamento D: 48 mm

Lunghezza complessiva L: 166 mm

Lunghezza utile B: 85 mm

Ø Punta massimo 60° A: 28 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,006 mm

Lunghezza punta C: 32,5 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile B	85 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,006 mm

Cono Morse	MK3
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Lunghezza punta C	32,5 mm
Ø Punta massimo 60° A	28 mm
Ø Alloggiamento D	48 mm
Per peso del pezzo	200 kg
Lunghezza complessiva L	166 mm
Tipo di prodotto	Cuspide