

**Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2430 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250754 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2430 110408
