

**Mandrino a corona dentata, Modello: 16/18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Classe articolo	32W

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione chiave non temprata.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	3 - 16 mm
Cono mandrino	B 18
Lunghezza della testina chiusa	98 mm
Modello	16/18
Ø Massimo cono mandrino	17,78 mm

Ø Esterno	50 mm
Chiave a corona dentata adatta	S3
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata