

**Nastro adesivo rinforzato, argento, larghezza × lunghezza (mm×m): 48X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

Il **tesa® 4662 duct tape** ha una straordinaria forza adesiva anche su superfici ruvide e polverose. Idroresistente, elastico e flessibile. Ideale per sigillare tubi e cavi, nonché per applicazioni su intonaco e murature. Pratico da utilizzare, può essere strappato a mano in senso verticale od orizzontale.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Lunghezza	50 m
Spessore	0,23 mm
Denominazione originale prodotto	duct tape 4662
Larghezza	48 mm
Colore	argento

Elasticità	18 %
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Resistente ad alte temperature fino a	95 °C
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Guaina conduttrice presente	no
Particolarità	idrorepellente
Particolarità	flessibile
Particolarità	con strappo manuale
Finezza del tessuto	27 mesh
Resistenza alla trazione	3 N/mm
Massa adesiva	Gomma naturale
Materiale supporto	Tessuto
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Incollare
Forza adesiva su acciaio	0,44 N/mm
Attributo del nome del prodotto	argento
Tipo di prodotto	Nastro adesivo