

**Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3921 160404
GTIN	4067263093442
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Contenuto	251564 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3921 160404
