



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2800 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Contenuto	260056 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2800 09T302