



Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d₁: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302965 22
GTIN	4250122615972
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, per esempio DIN 841.
Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	40 mm

Scheda tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861

22

Ø di serraggio D ₁	22 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/302965-22>