



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2800 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Contenuto	260058 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2800 09T304