

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2869 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261374 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2869 160408