

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2433 150608
GTIN	4067263092995
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250862 HB7020-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2433 150608
