

Scheda tecnica



Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d₁: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303045 32
GTIN	4250122616320
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Mandrino di Ø d ₁	32 mm
Ø Esterno D	78 mm
Ø di serraggio D ₁	32 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Scheda tecnica

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/303045-32>