

Garant**Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2870 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	261458 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2870 160404