




Contropunta rotante, esecuzione di precisione Angolo di affilatura 60°, Cono Morse: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320700 2
GTIN	4045197313232
Classe articolo	34D

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo estremamente leggero ed elevata precisione della concentricità radiale.**
- **Con cuscinetto reggispira ad aghi si ottiene un errore massimo di 0,003 mm e un Ø del corpo molto piccolo.**
- **Cono e parti smussate in acciaio per cuscinetti temprati (61 – 63 durezza Rockwell).**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per torniture e rettifiche **che richiedono un Ø piccolo della testa e un'elevata precisione.**

Ø Alloggiamento D: 28 mm

Lunghezza utile B: 23 mm

Ø Punta massimo 60° A: 24 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,003 mm

Per peso del pezzo: 200 kg

Descrizione tecnica

Ø Punta massimo 60° A	24 mm
Cono Morse	CM2

Errore massimo di rotazione concentrica	0,003 mm
Lunghezza utile B	23 mm
Per peso del pezzo	200 kg
Ø Alloggiamento D	28 mm
Tipo di prodotto	Cuspide