

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2983 080412
GTIN	4067263094975
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	252072 HB7130-2
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2983 080412